

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica Top - plaque de finition - 3x2 mod. vert. 57mm - blanc techno liseré alu

MGU66.016V.092

! Arrêt de commercialisation

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2019

! Fin de service le: 31 déc. 2022

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Gamme                             | Unica              |
| Application                       | Montage            |
| Type De Produit Ou Équipement     | Plaque de finition |
| Design                            | Unica Top          |
| Nombre De Postes                  | 3 postes vertical  |
| Mode De Fixation                  | Clipsable          |
| Nuance De La Couleur De La Plaque | Blanc supérieur    |
| Couleur Du Liseré                 | Aluminium          |

### Complémentaires

|                  |                                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matière          | Plastique haute résistance: partie intermédiaire<br>PC: partie intermédiaire<br>PC: plaque de finition |
| Normes           | EN 60669-1                                                                                             |
| Hauteur          | 204 mm                                                                                                 |
| Largeur          | 80 mm                                                                                                  |
| Profondeur       | 14 mm                                                                                                  |
| Entraxe          | 57 mm                                                                                                  |
| Poids Du Produit | 0,103 kg                                                                                               |

### Environnement

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue Aux Chocs (Ik)            | IK01                                                                                                                         |
| Degré De Protection (Ip)        | IP20                                                                                                                         |
| Caractéristique D'Environnement | Acétone<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Alcool<br>Pétrole<br>Résistant aux UV<br>Huile<br>Décolorant |

### Emballage

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Type D'Emballage 1 | PCE |
|--------------------|-----|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1       |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 1,5 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 8 cm    |
| Longueur De L'Emballage 1      | 20,5 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 104 g   |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises