

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica Top - plaque de finition - 4 mod. hor. 45mm - gris métal liseré alu

MGU66.104.097

! La production de ce produit a été arrêtée le: 15 juin 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Gamme                             | Unica              |
| Application                       | Montage            |
| Type De Produit Ou Équipement     | Plaque de finition |
| Design                            | Unica Top          |
| Nombre De Modules                 | 4 modules          |
| Mode De Fixation                  | Clipsable          |
| Nuance De La Couleur De La Plaque | Gris métal         |
| Couleur Du Liseré                 | Aluminium          |

### Complémentaires

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Matière           | Plastique haute résistance: partie intermédiaire<br>Zamak: plaque de finition |
| Normes            | EN 60669-1                                                                    |
| Hauteur           | 138 mm                                                                        |
| Largeur           | 80 mm                                                                         |
| Profondeur        | 13,7 mm                                                                       |
| Poids Du Produit  | 0,074 kg                                                                      |
| Segment De Marché | Résidentiel<br>Petit commerce                                                 |

### Environnement

|                                 |                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tenue Aux Chocs (Ik)            | IK01                                                                                                                         |
| Degré De Protection (Ip)        | IP20                                                                                                                         |
| Caractéristique D'Environnement | Résistant aux UV<br>Savon liquide<br>Liquide de nettoyage pour vitres<br>Décolorant<br>Acétone<br>Pétrole<br>Alcool<br>Huile |

### Emballage

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Type D'Emballage 1             | PCE |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1   |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Hauteur De L'Emballage 1       | 1,500 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 8,500 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 13,800 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 75,000 g  |
| Type D'Emballage 2             | BB1       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 3         |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 6,000 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 12,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 2      | 17,500 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 225,000 g |
| Type D'Emballage 3             | S02       |
| Nb Produits Dans L'Emballage 3 | 24        |
| Hauteur De L'Emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur De L'Emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids De L'Emballage 3         | 1,800 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                 |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                             |