

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Unica - boîte pour montage en saillie - 1 poste 2 modules - blanc

MGU87.022.18

! La production de ce produit a été arrêtée le: 15 juin 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

! Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Boîte de montage
Design	Unica (esthétique standard)
Présentation Du Produit	Assemblage
Nombre De Modules	2 modules
Nombre De Postes	1 poste
Mode De Fixation	Broches

### Complémentaires

Équipement Inclus	Support de fixation
Montage De L'Appareil	Saillie
Entrée De Câble	9 prédécoupes
Tenue Au Feu	650 °C, temps d'extinction <30 s
Matière	Plastique haute résistance: boîtier PBT (polybutylène téréphtalate): support de fixation
Normes	UNE 60670-1
Profondeur	28 mm
Largeur	89 mm
Hauteur	79 mm
Poids Du Produit	0,0592 kg

### Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK01
Degré De Protection (Ip)	IP20
Caractéristique D'Environnement	Huile Acétone Alcool Pétrole Savon liquide Décolorant Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres

### Emballage

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	8 cm
Longueur De L'Emballage 1	8 cm
Poids De L'Emballage 1	54 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	12,8 cm
Largeur De L'Emballage 2	12,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	18,7 cm
Poids De L'Emballage 2	502 g
Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	16
Hauteur De L'Emballage 3	15 cm
Largeur De L'Emballage 3	15 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	1,211 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS Oui

## Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue Conforme aux dérogations

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Deee Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises