

Fiche technique du produit

Spécifications



Pragma - mini coffret en saillie -
1x4 mod. - portillon transp. -
bornier terre

MIP11104T

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom Du Produit	Resi9 MP
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier
Type D'Extensibilité	Boîtier modulaire
Nombre De Modules 18Mm Par Rangée	4
Nombre De Rangées Horizontales	1
Type De Porte	Translucide
Largeur	124 mm extérieur:
Hauteur	198 mm extérieur:
Profondeur	95,5 mm extérieur:

Complémentaires

Installation Du Coffret	En saillie
Pas De 9 Mm	8
Nombre Total De Modules De 18 Mm	4
[In] Courant Assigné D'Emploi	50 A
Type De Rail	Rail asymétrique 35 mm
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Entrée De Câble	1 collerette nue 1 collerette de gaine électrique
Type De Bornier	Terre
Nombre De Borniers	1 terre (vissé) avec 4 départs
Départs Du Bornier Répartiteur	1 x 16 mm² pour terre 1 x 6 mm² pour terre 2 x 10 mm² pour terre
Matière Du Coffret	Partie arrière :techno plastique Porte :techno plastique Face avant :techno plastique
Profondeur Interne	74 mm
Couleur	Face avant: blanc (RAL 9003) Porte: translucide

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3 CEI 60670-1 CEI 60670-24
Labels Qualité	IMQ
Tenue Au Feu	Partie arrière : 750 °C Porte : 650 °C Face avant : 750 °C
Degré De Protection Ip	IP40
Tenue Aux Chocs Ik	IK07
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,600 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,400 cm
Longueur De L'Emballage 1	19,800 cm
Poids De L'Emballage 1	375,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	52,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	7,600 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	320
Hauteur De L'Emballage 3	120,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	133,600 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs

[Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

[Profil de circularité](#)