

Fiche technique du produit

Spécifications



Pragma - mini coffret encastré - 1x8 mod. - portillon transp. - bornier terre

MIP21108T

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Nom Du Produit	Resi9 MP
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier
Type D'Extensibilité	Boîtier modulaire
Nombre De Modules 18Mm Par Rangée	8
Nombre De Rangées Horizontales	1
Type De Porte	Translucide
Largeur	198 mm paroi: 222 mm extérieur:
Hauteur	228 mm paroi: 252 mm extérieur:
Profondeur	18 mm extérieur: 80 mm paroi: 98 mm total:

Complémentaires

Installation Du Coffret	Encastré
Pas De 9 Mm	16
Nombre Total De Modules De 18 Mm	8
[In] Courant Assigné D'Emploi	63 A
Type De Rail	Rail asymétrique 35 mm
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Entrée De Câble	Trous prédécoupés
Type De Bornier	Terre
Nombre De Borniers	1 terre (vissé) avec 8 départs
Départs Du Bornier Répartiteur	1 x 16 mm ² pour terre 3 x 6 mm ² pour terre 4 x 10 mm ² pour terre
Matière Du Coffret	Partie arrière :techno plastique Porte :techno plastique Face avant :techno plastique
Profondeur Interne	76 mm
Couleur	Face avant: blanc (RAL 9003) Porte: translucide

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 61439-1 CEI 61439-3 CEI 60670-1 CEI 60670-24
Labels Qualité	IMQ
Tenue Au Feu	Porte : 650 °C Face avant : 750 °C Partie arrière : 850 °C
Degré De Protection Ip	IP40
Tenue Aux Chocs Ik	IK07
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...60 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,700 cm
Largeur De L'Emballage 1	22,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,200 cm
Poids De L'Emballage 1	706,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	52,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	7,937 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	160
Hauteur De L'Emballage 3	120,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	130,400 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises
[Profil de circularité](#)