



Principales

Gamme	Merten
Gamme de produits	Merten inserts
Fonction produit	Variateur de lumière

Complémentaires

Type de variateur	Contrôleur 1 à 10 V
Commande du variateur	Type poussoir rotatif
Type de commande	Type poussoir rotatif
Type d'interrupteur	À 1 pôle
Type de charge	10x tube fluorescent :
Gamme de puissance	Tube fluorescent : 58 W
Courant/Tension assignés	10 A - 230 V CA
Type de protection	Fusible de protection
Calibre du fusible à associer	1,7 A
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N° 1 et combi
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm ² rigide câble(s) 1,5...2,5 mm ² multibrin torsadé rigide câble(s)
Montage de l'appareil	Encastré
Profondeur d'encastrement	29 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Conformité	Ballast Siemens Ballast Osram Ballast Philips Ballast Helvar

Environnement

Normes	EN 60669-1 EN 60669-2-1
Certifications du produit	CE NEMKO SEMKO

FI

Degré de protection IP	IP20 (avec plastron)
------------------------	----------------------

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1426 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
--------------------------------	---

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
-------	--

Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques
---------------------------------------	--

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
