

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva Styl - Interrupteur bipolaire - saillie - IP55 - IK08 connex auto - gris

MUR35033

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Product or component type	Interrupteur à bascule
Présentation du produit	Produit complet
Couleur	Gris (RAL 7016)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Type d'interrupteur	Bipolaire
Commande	Enjoliveur
Courant assigné d'emploi	16 AX
Type de charge	Load for energy saving lamps with ballast: 200 W
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) SEBS Laiton
Mode de fixation	Par vis
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm ² pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour multibrins câble(s) 1,5...2,5 mm ² pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Entrée de câble	Easy Valve Access (diamètre: 6...20 mm)
Résistance aux produits chimiques et détergents	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Hauteur	76 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	64 mm
Profondeur en saillie	64 mm

Environnement

Labels qualité	EAC AENOR NF CE
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	122 g
Hauteur de l'emballage 1	5,7 cm
Largeur de l'emballage 1	7,6 cm
Longueur de l'emballage 1	7,6 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	1,312 kg
Hauteur de l'emballage 2	16 cm
Largeur de l'emballage 2	8 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	240
Poids de l'emballage 3	46,552 kg
Hauteur de l'emballage 3	50 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Contractual warranty

Garantie

18 mois