

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Mureva Styl - Interrupteur à clé 3 positions - composable - IP55 - IK08 - gris

MUR35061

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Interrupteur à clé
Présentation du produit	Insert
Couleur	Gris (RAL 7016)
Quantité du lot	Lot de 1

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré Saillie
[Us] tension d'alimentation	230 V CA 50/60 Hz
Type d'interrupteur	3 positions
Position de retrait de la clé	Au milieu
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Polypropylène
Mode de fixation	Par vis
Longueur	71 mm
Hauteur	72 mm
Largeur	71 mm

### Environnement

Labels qualité	EAC CE
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	128 g
Hauteur de l'emballage 1	8,4 cm
Largeur de l'emballage 1	8,8 cm
Longueur de l'emballage 1	9,2 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	1,884 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Hauteur de l'emballage 3	15 cm

## Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------