

Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi plateau télescopique 19P 1U ajouré P800

NSYBBT1U60P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Actassi
Type De Produit Ou Équipement	Plateau perforé
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de support
Couleur	Gris (RAL 7035)

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Actassi VDA Actassi VDS
Matière	Tôle d'acier
Emplacement De Montage	Entre les montants 19" avant et arrière
Mode De Fixation	Fixation directe
Nombre D'Unité De Rack	1U
Réglage	Réglable de - 100 à + 50 mm, par pas de 50 mm
Charge Permanente Admissible	45 kg
Entraxe	458 mm
Nombre De Racks	42U 47U 24U 38U 29U 33U

Description Du Coffret/Armoire	Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1200 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1400 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1600 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 1800 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 2000 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 2200 mm Coffret width: 800 mm depth: 800 mm height: 2200 mm Coffret width: 600 mm depth: 800 mm height: 1200 mm
--------------------------------	--

Profondeur	800 mm rack: 1000 mm rack:
------------	-------------------------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,0 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	47,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	60,5 cm
Poids De L'Emballage 1	5,28 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	40
Hauteur De L'Emballage 2	84,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	100,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	224,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises