


Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SF/SM - châssis fixe 19" - 33U - H1600mm

NSYRCK33

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Type De Produit Ou Équipement	Rack 19"
Application	Application électronique
Dimensions Nominales De L'Armoire	- H: 1600 mm
Type De Support	Fixe
Emplacement De Montage	Sur la structure de l'armoire
Support De Montage	Équerre de fixation pour montants 19" fixe
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 2 montant
Quantité Du Lot	Lot de 1
Nombre D'Unités 19"	33

Complémentaires

Matière	Acier
Type De Coffret Dédié	Armoire
Finition De La Surface	Galvanisé
Mode De Fixation	Par l'élément de fixation
Réglage	Ajustable en profondeur par pas de 25 mm
Charge Permanente Admissible	400 kg
Hauteur	1600 mm
Profondeur	60 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	148,0 cm
Poids De L'Emballage 1	4,348 kg

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 2	P2M
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	50,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	200,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,0 cm
Poids De L'Emballage 2	248,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises