

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Spacial SF/SM - châssis pivotant 19" - 40U - H2000xL800mm

NSYRSW40

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | Spacial                                                                                                                    |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoires de montage                                                                                                     |
| Type De Produit Ou Équipement              | Rack 19"                                                                                                                   |
| Application                                | Application électronique                                                                                                   |
| Dimensions Nominales De L'Armoire          | - H: 2000 mm                                                                                                               |
| Type De Support                            | Châssis pivotant décentrée                                                                                                 |
| Emplacement De Montage                     | Sur la structure de l'armoire                                                                                              |
| Compatibilité De Gamme                     | Spacial Spacial SF<br>Spacial Spacial SM                                                                                   |
| Composition De L'Appareil                  | éléments de fixation<br>2 supports de châssis pivotant 800 mm<br>1 châssis à charnière<br>1 couvercle latéral avec poignée |
| Quantité Du Lot                            | Lot de 1                                                                                                                   |
| Nombre D'Unités 19"                        | 40                                                                                                                         |

### Complémentaires

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Matière                      | Acier                                       |
| Type De Coffret Dédié        | Armoire                                     |
| Finition De La Surface       | Galvanisé                                   |
| Type De Verrou               | Poignée avec verrou à bille                 |
| Mode De Fixation             | Par l'élément de fixation                   |
| Réglage                      | Ajustable en profondeur par pas de 25 mm    |
| Couleur                      | Plaque latérale : gris (RAL 7035)           |
| Charge Permanente Admissible | 3,75 kg par unité avec un maximum de 150 kg |
| Ouverture Des Racks 19"      | Réversible 120 °                            |
| Hauteur                      | 2000 mm                                     |
| Largeur                      | 800 mm                                      |
| Profondeur                   | 1901 mm                                     |

### Emballage

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Type D'Emballage 1             | PCE |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1   |

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Hauteur De L'Emballage 1       | 11,500 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 72,000 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 195,000 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 29,341 kg  |
| Type D'Emballage 2             | P2M        |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 10         |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 90,000 cm  |
| Largeur De L'Emballage 2       | 200,000 cm |
| Longueur De L'Emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids De L'Emballage 2         | 308,410 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach   [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue   Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine   [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental   [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité   Pas d'opérations particulières de recyclage requises