

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SF - cellule - 1 porte transparente - assemblé - 1800x800x400mm

NSYSF18840T

Commercialisé avec annonce fin de vie

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 sept. 2024

⚠ Fin de service imminente: 1 janv. 2025

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme	Spacial
Plage Étendue	Spacial SF
Application	Polyvalent
Type De Produit Ou Équipement	Enveloppe juxtaposable
Hauteur Nominale De L'Enveloppe	1800 mm
Largeur Nominale De L'Enveloppe	800 mm
Profondeur Nominale De L'Enveloppe	400 mm
Installation Du Coffret	Posé au sol
Composition De L'Appareil	2 rails coulissants 4 support de platine de montage 1 structure 1 porte 1 système de verrouillage à poignée : porte 1 panneau arrière 1 toit

Complémentaires

Type De Structure	Panneaux et portes intégrés à la structure Formé à partir d'une section unique Montants verticaux reliés aux cadres supérieur et inférieur Structure perforée avec pas de 25 mm
Ouverture De Porte	Réversible (120 °)
Type De Porte	Vitré avant
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Type De Plaque Passe-Câbles	Sans plaque presse-étoupe
Type De Verrou	Serrure à 4 points, poignée avec insert à double barre 5 mm porte avant
Nombre De Portes	Avant : 1 porte(s)
Accessibilité	Arrière Avant Côtés du boîtier
Pièces Amovibles	Porte par vis charnière Panneau arrière par vis Toit par vis Support de platine de montage par vis Rail coulissant par vis

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Matière	Encadrement :acier galvanisé Montants :acier galvanisé Porte :verre Securit Porte :tôle d'acier Panneaux :tôle d'acier Charnière :zamak Poignée :polyamide 6 avec 30 % de fibre de verre
Finition De Surface	Poudre époxy-polyester
Couleur	Enveloppe : gris (RAL 7035) Poignée : noir (RAL 9005)
Poids Du Produit	99,64 kg

Environnement

Normes	CEI 62208
Degré De Protection Nema	NEMA 3R/12
Degré De Protection Ip	IP55 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 se conformer à CEI 62262

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	49,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	84,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	193,0 cm
Poids De L'Emballage 1	85,0 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises