

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial jeu 2 panneaux latéraux
inox 304L arm SF-SM 400 prof x
200 haute

NSYSPSX4200SF

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Application	Renforcé pour l'extérieur
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire d'enveloppe
Type De Produit Ou Équipement	Panneau latéral de socle
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	-
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 4 couvercle de cornière 2 panneau latéral
Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFHD Spacial Spacial SFX
Support De Montage	Plinthe avant

Complémentaires

Mode De Fixation	Par vis
Finition De La Surface	Non traité
Hauteur	200 mm
Largeur	215 mm
Profondeur	400 mm nominal:
Poids Du Produit	2,096 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP55 (socle complet)
Tenue Aux Chocs Ik	IK10

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	21,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	25,5 cm
Poids De L'Emballage 1	2,096 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité Pas d'opérations particulières de recyclage requises