

Fiche technique du produit

Spécifications



Spacial SF/SM - 2 traverses perforées à fixation rapide 2 rangées - 65x1000mm

NSYSQCR65100

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Spacial
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoires de montage
Type De Produit Ou Équipement	Traverses rapides
Application	Polyvalent
Dimensions Nominales De L'Armoire	-

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SFX Spacial Spacial SMX
Emplacement De Montage	Entre les traverses Sur la structure de l'armoire
Support De Montage	Profilé d'adaptation, sur armoire SM
Composition De L'Appareil	éléments de fixation 2 traverses
Quantité Du Lot	Lot de 1
Matière	Acier
Finition De La Surface	Galvanisé
Mode De Fixation	Par vis Pincé - sur la structure emplacement
Réglage	Ajustable par pas de 25 mm
Nombre De Rangées Horizontales	2
Charge Maximale	50 kg
Hauteur	Nominal: 1000 mm Utile: 910 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	27 mm
Epaisseur	1,5 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	7 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Longueur De L'Emballage 1	96 cm
Poids De L'Emballage 1	2,176 kg
Type D'Emballage 2	PAM
Nb Produits Dans L'Emballage 2	180
Hauteur De L'Emballage 2	90 cm
Largeur De L'Emballage 2	100 cm
Longueur De L'Emballage 2	120 cm
Poids De L'Emballage 2	405 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises