

Fiche technique du produit

Spécifications



Cloison extrémité 3 pts largeur 22mm pour borne hybride vis-IDC NSYTRH13

NSYTRACH13

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2023

⚠ Arrêt de commercialisation

⚠ Fin de service le: 31 déc. 2023

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme	Linergy
Nom Du Produit	Linergy TR
Type De Produit Ou Équipement	Plaque
Nom De L'Appareil	TRA
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de séparation
Conformité	TRH IDC borne
Epaisseur	2,2 mm

Complémentaires

Section De Câble	1,5 mm²
Nombre De Connexions	3
Nombre D'Entrée Mesure	2
Quantité Du Lot	Lot de 50
Poids Du Produit	3,3 g
Couleur	Gris

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	15 cm
Longueur De L'Emballage 1	30 cm
Poids De L'Emballage 1	3 g
Type D'Emballage 2	BAG
Nb Produits Dans L'Emballage 2	50
Hauteur De L'Emballage 2	4,6 cm
Largeur De L'Emballage 2	15 cm
Longueur De L'Emballage 2	30 cm
Poids De L'Emballage 2	166 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 3	S01
Nb Produits Dans L'Emballage 3	200
Hauteur De L'Emballage 3	15 cm
Largeur De L'Emballage 3	15 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	838 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions Rohs

Oui
- ✓

Produit Avec Composants Plastiques Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises