

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Thalassa PLA - Socle polyester hauteur 200 mm pour NSYPLA(T) L1250P420 Ral 7035

NSYZA2124G

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                                            |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gamme                                      | Thalassa                                                     |
| Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée | Accessoire d'enveloppe                                       |
| Type De Produit Ou Équipement              | Socle                                                        |
| Application                                | Polyvalent                                                   |
| Dimensions Nominales De L'Armoire          | -                                                            |
| Composition De L'Appareil                  | éléments de fixation<br>2 face avant<br>2 cloisons latérales |
| Compatibilité De Gamme                     | Thalassa Thalassa PLA                                        |

### Complémentaires

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Mode De Fixation | Par vis - parties latérales emplacement |
| Couleur          | Socle : gris (RAL 7035)                 |
| Hauteur          | 200 mm                                  |
| Largeur          | 1244 mm                                 |
| Profondeur       | 350 mm                                  |

### Environnement

|                        |      |
|------------------------|------|
| Degré De Protection Ip | IP44 |
| Tenue Aux Chocs Ik     | IK10 |

### Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type D'Emballage 1             | PCE      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 1 | 1        |
| Hauteur De L'Emballage 1       | 16,0 cm  |
| Largeur De L'Emballage 1       | 21,5 cm  |
| Longueur De L'Emballage 1      | 128,0 cm |
| Poids De L'Emballage 1         | 9,52 kg  |
| Type D'Emballage 2             | PAL      |
| Nb Produits Dans L'Emballage 2 | 20       |
| Hauteur De L'Emballage 2       | 130 cm   |
| Largeur De L'Emballage 2       | 100 cm   |
| Longueur De L'Emballage 2      | 96 cm    |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Poids De L'Emballage 2 | 205 kg |
|------------------------|--------|

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions   [Oui](#)  
Rohs

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)                                                                                                 |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                |
| Profil De Circularité  | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                             |