



Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Boîte de concentration
Nombre de modules	3 x 4 modules
Mode de fixation	Griffes Encastrément
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Équipement fournis	Support de fixation Plaque
Montage de l'appareil	Encastré
Entrée de câble	6 prédécoupés 20 mm pour diamètre 6 prédécoupés 25 mm pour diamètre 2 bottom entrées de câbles 45 x 25 mm pour taille 20 mm pour diamètre 4 bottom cable entries 50 x 35 mm pour taille 25 mm pour diamètre
Tenue au feu	850 °C @<= 30 s
Matière	Plaque de finition : ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Separateur : ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Box : PC
Profondeur	62 mm
Largeur	230 mm
Hauteur	165 mm
Poids	0,401 kg

Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres

