

Fiche technique du produit

Spécifications

Unica Studio - plaque de finition - Anthracite - 4 postes



NU200854

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 sept. 2024

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2024

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Design	Unica Studio
Nombre De Postes	4 postes
Sens De Montage	Horizontal/vertical
Type De Cadre	Quadruple
Nombre De Modules	4 x 2 modules
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Anthracite (RAL 7021)

Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition
Finition De La Surface	Brillant
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Largeur	298 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids Du Produit	0,042 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D

Emballage

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	30 cm
Poids De L'Emballage 1	46 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	7,4 cm
Largeur De L'Emballage 2	9,5 cm
Longueur De L'Emballage 2	32 cm
Poids De L'Emballage 2	301 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	100
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	40 cm
Longueur De L'Emballage 3	60 cm
Poids De L'Emballage 3	6,626 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

	Sans Svhc Reach	
	Sans Métaux Lourds Toxiques	
	Sans Mercure	
	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises	