

Fiche technique du produit

Spécifications



Unica Studio Color - plaque de finition - Gris pierre liseré Blanc - 3 postes

NU280624

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 sept. 2024

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2024

⚠ Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Design	Unica Studio Color
Nombre De Postes	3 postes
Sens De Montage	Horizontal/vertical
Type De Cadre	Triple
Nombre De Modules	3 x 2 modules
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Gris clair
Couleur Latérale	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition Polycarbonate: plaque intermédiaire
Normes	CEI 60884-1 CEI 60669-1
Largeur	227 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids Du Produit	0,047 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	1 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	22,7 cm
Poids De L'Emballage 1	51 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	5,6 cm
Largeur De L'Emballage 2	10,8 cm
Longueur De L'Emballage 2	24,7 cm
Poids De L'Emballage 2	297 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	150
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	40 cm
Longueur De L'Emballage 3	60 cm
Poids De L'Emballage 3	10,16 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable

Performances des ressources

☒ Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

☒ Sans Svhc Reach

☒ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises