

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# NU343318

## Unica - prise mini jack 3,5mm préconnectorisée - 1 mod - Blanc - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Gamme	Unica
Type de produit ou équipement	Prise audio
Type de connecteur	Mini-jack
Type de circuit électrique	Audio
Présentation du produit	Mécanisme
Couleur	White (RAL 9003)
Type d'emballage	Film plastique-boîte

### Complémentaires

Mode de fixation	Clipsable
Nombre de modules	1 module
Finition de la surface	Brillant
Quantité du lot	Lot de 10
Vente par quantité indivisible	1
Matériau	Plastique anti-UV: façade
Hauteur	45 mm
Largeur	22,5 mm
Profondeur	220 mm
Poids du produit	0,017 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Température ambiante de stockage	-5...50 °C
----------------------------------	------------

Température ambiante de fonctionnement	5...45 °C
Degré de protection (IP)	IP2xC
Tenue aux chocs (IK)	IK02

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	21 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	2,2 cm
Longueur de l'emballage 1	22 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	270 g
Hauteur de l'emballage 2	6 cm
Largeur de l'emballage 2	11,5 cm
Longueur de l'emballage 2	24,7 cm
Type d'emballage 3	S01
Nb produits dans l'emballage 3	20
Poids de l'emballage 3	755 g
Hauteur de l'emballage 3	15 cm
Largeur de l'emballage 3	15 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

## Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------