

Fiche technique du produit NU386218

Caractéristiques

Unica - sortie de câble - pour câble Ø 6 à 12mm -
2 mod - Blanc - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Unica
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type de produit ou équipement	Sortie de câble
Présentation du produit	Mécanisme
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Courant assigné d'emploi	16 A
Raccordement	Câble
Nombre de câbles	1 12 mm ² pour souple 1 12 mm ² pour rigide
Matière	Thermoplastic ABS-UV stabilised: mechanism cover
Normes	EN 60670-22 CE
Règlement Européen	2014/35/EU - directive basse tension
Température ambiante de fonctionnement	15...30 °C
Température ambiante de stockage	0...35 °C
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids	0,021 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes

Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
Degré de protection (IP)	IP20

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	22 g
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	4,5 cm
Longueur de l'emballage 1	4,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	313 g
Hauteur de l'emballage 2	8,5 cm
Largeur de l'emballage 2	18 cm
Longueur de l'emballage 2	18,5 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	80
Poids de l'emballage 3	2,893 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------