



### Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Design	Unica Pro
Nombre de postes	1 poste
Sens de montage	Horizontal/vertical
Type de cadre	Simple
Nombre de modules	2 x 2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Aluminium

### Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV: plaque Polycarbonate: plaque intermédiaire
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Largeur	85 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0,018 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Tenue aux chocs (IK)	IK04
----------------------	------

Degré de protection (IP)	IP21 D
--------------------------	--------

## Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	18 g
Hauteur de l'emballage 1	1 cm
Largeur de l'emballage 1	8,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	239 g
Hauteur de l'emballage 2	11,7 cm
Largeur de l'emballage 2	12,3 cm
Longueur de l'emballage 2	10,5 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	300
Poids de l'emballage 3	7,968 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Offer Sustainability

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Contractual warranty

Garantie	18 mois
----------	---------