

# Fiche technique du produit

Spécifications

## Unica Pro - plaque de finition - Alu - 8 modules



NU411830

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Unica
Application	Montage
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Design	Unica Pro
Nombre De Postes	1 poste
Sens De Montage	Horizontal
Type De Cadre	Simple
Nombre De Modules	8 modules
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Aluminium

### Complémentaires

Matière	Plastique anti-UV: plaque de finition Polycarbonate: plaque intermédiaire
Normes	CEI 60669-1 CEI 60884-1
Largeur	227 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids Du Produit	0,036 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

### Environnement

Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D

### Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	8,5 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	23 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	1 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	39 g
<b>Type D'Emballage 2</b>	BB1
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	5
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	5,7 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	11 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	25 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	255 g
<b>Type D'Emballage 3</b>	S01
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 3</b>	10
<b>Hauteur De L'Emballage 3</b>	15 cm
<b>Largeur De L'Emballage 3</b>	15 cm
<b>Longueur De L'Emballage 3</b>	40 cm
<b>Poids De L'Emballage 3</b>	741 g

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

Sans Métaux Lourds Toxiques

---

Sans Mercure

---

Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

---

**Directive Rohs Ue** Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  
[Déclaration RoHS UE](#)

---

**Régulation Rohs Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

---

**Profil De Circularité** Pas d'opérations particulières de recyclage requises

---