

Fiche technique du produit

Spécifications



Pyros - Source centralisee courant continu - 300W- 48 VCC - autonomie 1h

OVA58200

! Arrêt de commercialisation

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 sept. 2019

! Fin de service le: 31 déc. 2020

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Source centralisée
Tension De Sortie	48 V CC
Puissance Nominale En W	300 W
In Courant Assigné D'Emploi	5,5 A 54 V CC

Complémentaires

[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA
Nombre De Batteries	4 x 12 V 12 Ah batterie au plomb scellée
Durée De Vie De La Batterie	5 année(s)
Autonomie	1 h
Type De Protection	Fusible de protection 4 2 A gG
Consommation Électrique	1,9 mA 1
Informations Affichées	Fusible batterie ouvert Courant de charge Surcharge Niveau batterie faible Alarme température Décharge totale
Type De Mesure	Température batterie Courant de sortie Tension de sortie Pourcentage de puissance utilisée
Type De Lampe	LED alarme ON (allumé) avec ou sans panne jusqu'à ce que l'alarme disparaisse LED coupure secteur ON (allumé) quand l'installation est alimentée sur piles LED secteur présent
Hauteur	740 mm
Largeur	430 mm
Profondeur	370 mm
Poids Du Produit	50 kg

Environnement

Normes	NF EN 50171 EN 61000-6-3 NF C 71-815 EN 60950-1 EN 61000-6-1
--------	--

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-10...40 °C
Degré De Protection (Ip)	IP20

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	76 cm
Largeur De L'Emballage 1	44 cm
Longueur De L'Emballage 1	56 cm
Poids De L'Emballage 1	64 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	