

Fiche technique du produit

Spécifications



Pyros - réglette fluo pour source centrale - IP20 IK03 - 18W 230Vca - 1160lm

OVA58238

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 19 avr. 2022

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2025

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Principales

Type De Produit Ou Équipement	Éclairage de bande fluorescent
Équipement Inclus	Tube fluorescent
Flux Lumineux	1160 lm fluorescent 18 W condition d'urgence 1160 lm fluorescent 18 W mode permanent
Degré De Protection (Ip)	IP20
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK07

Complémentaires

Type De Commande	Via la source centralisée ou la télécommande TBS
Type De Lampe	Fluorescent G13 18 W, éclairage anti-panique
Puissance Consommée En Va	25 VA at 230 V CA, fluorescent 18 W
Classe D'Isolation Électrique	Classe I
Hauteur	99,5 mm
Largeur	614 mm
Profondeur	63 mm
Poids Du Produit	0,57 kg

Environnement

Tenue Au Feu	960 °C
Normes	NF AEAS EN 60598-2-22

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	62,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	11 cm
Poids De L'Emballage 1	781 g

Garantie contractuelle

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 months

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	
	Déclaration RoHS UE	
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	
	Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	