

# Fiche technique du produit PDIGITEL

## Caractéristiques

## Protection contre les surtensions autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques numériques



⚠ Ce produit n'est plus fabriqué

Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits » ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999

### Présentation

Model Name	Protection contre les surtensions autonome APC ProtectNet pour lignes téléphoniques numériques
Comprend	Manuel utilisateur
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement disponible en stock
Disponibilité	Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Anguilla , ANTIGUA-ET-BARBUDA , Argentine , Arménie , Aruba , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Barbade , Bélarus , Belgique , Belize , Bénin , Bhoutan , Bolivie , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brésil , Brunei , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cambodge , Cameroun , Canada , Îles Caïman , République centrafricaine , Tchad , Chili , Chine , Colombie , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , Costa Rica , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Cuba , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , République dominicaine , Timor Oriental , Équateur , Égypte , Salvador , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Îles Falkland (Malouines) , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Guatemala , Guinée , Guyane , Honduras , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jamaïque , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Mauritanie , Mexique , Moldavie , république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Antilles néerlandaises , Nouvelle-Zélande , Nicaragua , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Panama , Papouasie Nouvelle-Guinée , Paraguay , Pérou , Philippines , Pologne , Portugal , Porto Rico , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tadjikistan , TANZANIE , RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , TRINITÉ-ET-TOBAGO , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , États-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Venezuela , VIËTNAM , ÎLES VIERGES (ÉTATS-UNIS) , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe

### Entrée

Type de connexion en entrée	--
-----------------------------	----

### Parasurtenseur et filtrage

Mode normal - courant crête	0.2 kA
Mode commun - courant crête	0.15000000596046448 kA
Temps de réponse en mode normal aux surtensions (Ns)	1.0 NS
Protection des lignes de données	Protection RNIS/T1 RJ45
Lignes protégées	1-8
Niveau de tension en circulation	60

## Physique

Poids net	0.06 kg
Hauteur max.	103.0 mm
Largeur max.	47.0 mm
Profondeur max.	28.0 mm
Poids avec emballage	0.15 kg
Hauteur (avec emballage)	104.0 mm
Largeur (avec emballage)	91.0 mm
Profondeur	38.0 mm
Unités du carton principal	144.0
Poids du carton principal	13.2 lbs
Codes SCC	10731304013874
Couleur	Beige
Nbre d'unités par palette	750.0

## Environnemental

Conditions environnementales	-15 - 65 °C
Humidité relative en fonctionnement	0 - 95 %
Température de stockage	-15 - 65 °C
Humidité relative de stockage	0 - 95 %

## Conformité

Approbation	CE , CSA , Listé UL , VDE
Garantie standard	illimitée

## État de l'offre de développement durable

RoHS	Conforme
Autre conformité environnementale	RoHS pour la Chine