

Fiche technique du produit

Caractéristiques

PDM332IEC-30R-680

Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A
30 mA IEC309 680 cm



Présentation

Description	Les modules de distribution électrique testés et assemblés en usine incluent un disjoncteur, un cordon d'alimentation, une connexion électrique et la surveillance des circuits. La détection automatique des modules par l'unité de distribution électrique réduit le temps d'installation.
Model Name	Mod. de distr. d'alim. 3 pôles 5 fils DDR 32 A 30 mA IEC309 680 cm
Comprend	Guide d'installation
Délai de mise en œuvre habituel	Généralement expédié sous 4 semaines
Disponibilité	Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Arménie , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Bélarus , Belgique , Bénin , Bhoutan , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brunei , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Chine , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Timor Oriental , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Japon , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Moldavie , république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Nouvelle-Zélande , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Papouasie Nouvelle-Guinée , Philippines , Pologne , Portugal , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Ouzbékistan , VIÊTNAM , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe

Sortie

Tension nominale de sortie	230V , 400 3PH
Maximum Total Current Draw per Phase	32 A
Branchement en sortie	(1) IEC 309 32A (Battery Backup)

Entrée

Tension d'Entrée Nominale	400 3PH
Fréquence d'entrée	50 Hz
Courant max. de ligne	32 A

Physique

Poids net	5.0 kg
Hauteur max.	254.0 mm
Largeur max.	432.0 mm
Profondeur max.	406.0 mm
Poids avec emballage	5.9 kg
Hauteur (avec emballage)	254.0 mm
Largeur (avec emballage)	432.0 mm
Profondeur	406.0 mm
Couleur	Gris

Conformité

Approbation	CE , VDE
Garantie standard	1 an, réparation ou remplacement