

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# PDX332IEC-600

Rallonge de câble de distribution d'alimentation informatique modulaire APC 3 fils 32 A IEC309 600 cm



## Présentation

Model Name	Rallonge de câble de distribution d'alimentation informatique modulaire APC 3 fils 32 A IEC309 600 cm
Comprend	Guide d'installation
Délai de mise en œuvre habituel	Livraison habituellement sous 3 semaines
Disponibilité	Afghanistan , Albanie , Algérie , Andorre , Angola , Arménie , Australie , Autriche , Azerbaïdjan , Bahreïn , Bangladesh , Bélarus , Belgique , Bénin , Bhoutan , BOSNIE-HERZÉGOVINE , Botswana , Brunei , Bulgarie , Burkina Faso , Burundi , Cameroun , République centrafricaine , Tchad , Chine , Congo , CONGO, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU , Îles Cook , CÔTE D'IVOIRE , Croatie , Chypre , République tchèque , Danemark , Djibouti , Timor Oriental , Égypte , Guinée équatoriale , Érythrée , Estonie , Éthiopie , Fidji , Finlande , France , Gabon , Gambie , Géorgie , Allemagne , Ghana , Gibraltar , Grèce , Guadeloupe , Guinée , Guyane , Hong Kong , Hongrie , Islande , Inde , Indonésie , Iran (République islamique d'Iran) , Iraq , Irlande , Israël , Italie , Jordanie , Kazakhstan , Kenya , CORÉE, RÉPUBLIQUE DE , Koweït , Lettonie , Liban , Lesotho , Libéria , Liechtenstein , Lituanie , Luxembourg , Macédoine , Madagascar , Malawi , Malaisie , Mali , Malte , Martinique , Mauritanie , Île Maurice , MAYOTTE , Moldavie , république de , Mongolie , Maroc , Mozambique , Myanmar , Namibie , Népal , Pays-Bas , Nouvelle-Zélande , Niger , Nigeria , Norvège , Oman , Pakistan , Papouasie Nouvelle-Guinée , Philippines , Pologne , Portugal , Réunion , Roumanie , FÉDÉRATION DE RUSSIE , Rwanda , Arabie saoudite , Sénégal , Sierra Leone , Singapour , SLOVAQUIE (RÉPUBLIQUE SLOVAQUE) , Slovénie , Somalie , Afrique du Sud , Espagne , Sri Lanka , Soudan , Suriname , Suède , Suisse , Taiwan , Tadjikistan , TANZANIE, RÉPUBLIQUE UNIFIÉE DE , Thaïlande , Togo , Tunisie , Turquie , Turkménistan , Ouganda , Ukraine , Émirats arabes unis , Ouzbékistan , VIÊTNAM , Sahara occidental , Yémen , Zambie , Zimbabwe

## Sortie

Tension nominale de sortie	230V
Maximum Total Current Draw per Phase	32 A
Branchement en sortie	(1) IEC 309 32A (2P+E) (Battery Backup)

## Entrée

Tension d'Entrée Nominale	230V
Type de connexion en entrée	IEC 309 32 A 2P+E
Courant max. de ligne	32 A

## Physique

Poids net	2.79 kg
Hauteur max.	152.0 mm
Largeur max.	432.0 mm
Profondeur max.	406.0 mm
Poids avec emballage	3.7 kg
Hauteur (avec emballage)	152.0 mm
Largeur (avec emballage)	432.0 mm
Profondeur	406.0 mm

## Conformité

Approbation	CE
Garantie standard	1 an, réparation ou remplacement