

Fiche technique du produit

Spécifications



Mureva - fiche mobile industrielle droite 16 A - 2P+T - 200-250 V CA - IP44

PKE16M423

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Mureva
Type De Produit Ou Équipement	Fiche banane
Nom De L'Appareil	Mureva plug
Catégorie De Fiche, Prise	Basse tension
Description Des Pôles	2P+T
Type De Réseau	CA
Norme De Prise	Industriel

Complémentaires

Forme De Boîte À Bouton, Prise, Fiche	Droit
Courant Nominal (In)	16 A
Tension Assignée De Service (Us)	200...250 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz
Position Horaire Du Contact À La Terre	6 h
Matière De Fiche, Prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière Des Contacts	Manchons : laiton
Raccordement	Vis imperdables
Section De Câble	1...4 mm²
Diamètre Extérieur Du Câble	8...15 mm
Entrée De Câble	Défecteur Presse-étoupe
Type De Filetage	Pg 16
Poids Du Produit	0,123 kg
Hauteur	129 mm
Largeur	59 mm
Profondeur	59 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code Couleur Tension	Bleu

Environnement

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
--------	----------------------------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Degré De Protection Ip	IP44 se conformer à CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to EN 62262
Tenue Au Feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité Relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Température De Fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,100 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,400 cm
Longueur De L'Emballage 1	14,100 cm
Poids De L'Emballage 1	128,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	9,400 cm
Largeur De L'Emballage 2	26,400 cm
Longueur De L'Emballage 2	26,800 cm
Poids De L'Emballage 2	1,408 kg
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	40
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,000 cm
Poids De L'Emballage 3	6,119 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être



Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises