

Fiche technique du produit

Spécifications



SurgeArrest - parasurtenseurs - 1 prise 10A - 230V - France

PM1W-FR

- ⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 avr. 2024
- ⚠ Fin de service imminente: 30 avr. 2026

⚠ Arrêt de fabrication consulter si stock

Statut commercial: Arrêt de fabrication consulter si stock

Présentation

Lead Time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Equipement Fournis	Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Blanc
Hauteur	10 cm
Largeur	6,3 cm
Profondeur	4,2 cm
Poids Du Produit	0,13 kg
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack

Entrée

Fréquence Du Réseau	50 Hz +/- 5 Hz
Prise Standard	Français/Belge
Courant Maximum Actuel En Entrée Par Phase	16 A

Sortie

Nombre De Prises D'Alimentation	1
Écart-Type De Sortie	Français/Belge

Conformité

Certifications Du Produit	CE
Politique De Protection Des Équipements	À vie : 50 000 Euros

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	0...40 °C
Humidité Relative	0...95 %

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température Ambiante De Stockage	-5...40 °C
Humidité Relative De Stockage	0...95 % sans condensation
Altitude De Stockage	0,00...4572,00 m

Parasurtenseur et filtrage

Temps De Réponse	1 ns common mode
Rejet De Mode Commun	30 dB
Courant Crête	24 kAcommon mode 12 kAnormal mode
Taux D'Énergie De Surintensité	918 J

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,8 cm
Longueur De L'Emballage 1	7 cm
Poids De L'Emballage 1	0,2 kg
Scc14	10731304313578

Garantie contractuelle

Garantie	À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)
----------	---

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie