

Fiche technique du produit

Spécifications



SurgeArrest - parasurtenseurs - 6 prises 10A - France



PM6-FR

! Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 6 août 2024

! Commercialisé avec annonce fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Présentation

Lead Time Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Type De Connexion Entrée	CEI 23-16 Italienne
Longueur De Câble	2,00 m
Nombre De Câbles	1
Equipement Fournis	Manuel utilisateur

Physique

Couleur	Blanc
Hauteur	6,2 cm
Largeur	27,2 cm
Profondeur	11 cm
Poids Du Produit	0,69 kg
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack

Entrée

Puissance D'Entrée	2300 W
Fréquence Du Réseau	50 Hz
Courant Maximum Actuel En Entrée Par Phase	10 A
Courant Commuté	10 A

Sortie

Nombre De Prises D'Alimentation	6
Écart-Type De Sortie	Français/Belge

Conformité

Certifications Du Produit	CE
Politique De Protection Des Équipements	À vie : 50 000 Euros

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Température Ambiante De Fonctionnement	0...40 °C
Humidité Relative	0...95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	0...50000 ft
Température Ambiante De Stockage	-15...45 °C
Humidité Relative De Stockage	0...95 %
Altitude De Stockage	0,00...15240,00 m

Parasurtenseur et filtrage

Temps De Réponse	1 ns common mode
Rejet De Mode Commun	40 dB
Courant Crête	48 kAcommon mode
Taux D'Énergie De Surintensité	1836 J

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	6,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	31 cm
Longueur De L'Emballage 1	16,5 cm
Poids De L'Emballage 1	0,83 kg
Scc14	10731304314001

Garantie contractuelle

Garantie	À vie (pays de l'Union Européenne uniquement)
----------	---

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie