

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable

R9ECS616

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	Resi9
Nom Du Produit	Resi9 XE PM
Type De Produit Ou Équipement	Prise de courant modulaire
Type De Dispositif De Protection	1 disjoncteur miniature (MCB) - 1P + N - 16 A - 230 V - C courbe - 3000 A
Nombre De Prises D'Alimentation	2
Description Des Pôles	1P + N + E
Norme De Prise	Français

### Complémentaires

[In] Courant Assigné D'Emploi	16 A
Type De Réseau	CA
Fréquence Du Réseau	50 Hz
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA 50 Hz
Coupure Pleinement Apparente	Oui
Type De Commande	Par maneton
Mode D'Installation	Encliquetable
Support De Montage	Rail DIN
Pas De 9 Mm	12
Hauteur	88 mm
Largeur	108 mm
Profondeur	86 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode De Raccordement	Kit enfichable, haut Borne du type à cage, haut

### Environnement

Normes	NF C 15-100 NF C 61-303
Certifications Du Produit	NF
Degré De Protection Ip	IP20
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-20...50 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...70 °C

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,800 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,600 cm
Longueur De L'Emballage 1	11,800 cm
Poids De L'Emballage 1	369,000 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	4,850 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	96
Hauteur De L'Emballage 3	45,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	51,128 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

**Régulation Reach** [Déclaration REACH](#)

**Directive Rohs Ue** Conforme aux dérogations

**Régulation Rohs Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

**Deee** Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.