

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 8 modules - sans connecteur



R9EXHS08

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Type De Produit Ou Équipement	Répartiteur
Mode D'Installation	Horizontale
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de connexion
Description Des Lignes	1P + N
Longueur Modules De 18 Mm	8

Complémentaires

Nombre De Voies	8 voies N + 1 L
Configuration Des Pôles Pour 1 Voie	1 x 1P + N
"Pas" De Raccordement	9 mm
Type De Connecteur	Kit enfichable
Distance Entre Appareils	18 mm
Isolement	Isolé
[Ie] Courant Assigné D'Emploi	63 A à 40 °C
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	230 V CA Ph/N
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	250 V CA
Emplacement De Montage	Haut sur kit enfichable
Pas De 9 Mm	16
Hauteur	38 mm
Largeur	143 mm
Profondeur	12 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode De Raccordement	Sans borne
Compatibilité De Gamme	Resi9 Resi9 XE DM Resi9 Resi9 XE ID Resi9 Resi9 XE DA Resi9 Resi9 XE PM Resi9 Resi9 XE CT Resi9 Resi9 XE TL

Environnement

Normes	EN/CEI 60898
Certifications Du Produit	CE

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	1,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	14,4 cm
Poids De L'Emballage 1	72 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	13 cm
Longueur De L'Emballage 2	16 cm
Poids De L'Emballage 2	720 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	160
Hauteur De L'Emballage 3	30 cm
Largeur De L'Emballage 3	30 cm
Longueur De L'Emballage 3	40 cm
Poids De L'Emballage 3	11,92 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises