



### Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Complet, prêt à utiliser
Nb of 18 mm modules per row	13
Équipement fournis	1 support de bloc terminal 2 obturateur 1 bornier de terre 1 Rail Din 1 Coiffe 1 protection d'étiquette
Type of door	Sans
Normes	CEI 60670-1 IEC 60670-24
Couleur	Boîtier: blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nb of horizontal rows	1
In courant assigné d'emploi	63 A
Type de rail	DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Standard
Nombre de borniers	1 terre avec 4 départs
Départs du bornier répartiteur	2 x 16 mm <sup>2</sup> + 2 x 10 mm <sup>2</sup> pour terre
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Poids du produit	1260 g
Largeur	252 mm
Hauteur	250 mm
Profondeur	108 mm

## Environnement

Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 50102 IK08 se conformer à IEC 62262
Température de fonctionnement	-15...60 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Profil environnemental	 <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	 <a href="#">Informations de fin de vie</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------