

Fiche technique du produit

Spécifications



Resi9 - kit goulotte 13M - 2 parties - corps - capot - cloisons - capot ERDF

R9HKT13

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Resi9
Type De Produit Ou Équipement	Kit goulotte
Compatibilité De Gamme	Opale boîtier Resi9 boîtier
Système D'Installation De Câblage	Passage des goulottes dans les murs domestiques
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	13
Séparation De Compartiments	3 compartiments
Application	ERDF Distribution de faible puissance Distribution de forte puissance
Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

Complémentaires

Matériau De Partage	Plastique
Mode De Fixation	Par vis Moins d'outil
Fixation Du Couvrecl	Agrafé
Équipement Fournis	2 demi corps de goulotte 1 kit de jonction de corps 2 cache de goulotte 2 couvercle pour compartiment ERDF 4 cloisonnement vertical 3 support de câble 1 kit de réglage en hauteur
Tenue Au Feu	750 °C se conformer à EN/CEI 60695-2-11
Degré De Protection Ip	IP40 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK08 conforming to CEI 62262 IK08 conforming to EN 50102
Hauteur	2350...2600 mm
Profondeur	64 mm
Largeur	252 mm
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur De L'Emballage 1	18,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	120,000 cm
Poids De L'Emballage 1	8,657 kg
Type D'Emballage 2	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 2	18
Hauteur De L'Emballage 2	96,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	120,000 cm
Poids De L'Emballage 2	166,000 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises