

Fiche technique du produit

Spécifications



Ovalis - prise RJ45 - cat.6 UTP - téléphone/informatique -sans plaque Blanc

S261475

❗ Arrêt de commercialisation

❗ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 avr. 2023

❗ Fin de service le: 31 déc. 2023

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme De Produit	Ovalis
Type De Produit Ou Équipement	Prise informatique
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Type De Prise Informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type De Blindage Du Câble	UTP
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Type D'Emballage	Capot de protection
Quantité Du Lot	12 pièces
Vente Par Quantité Indivisible	1
Raccordement	IDC

Complémentaires

Montage Du Système D'Installation	Pose encastrée
Nombre De Prises D'Alimentation	1
Organisation Du Câblage	Paire torsadée non blindée
Accessoires Associés	Infraplus Actassi s-one
Mode De Fixation	Par vis Par kit de griffes
Finition De La Surface	Brillant
Nombre De Connecteurs Libres	1
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur D'Encastrement	25,7 mm
Poids Du Produit	0,037 kg

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...35 °C
Normes	EN 50173-1 ISO/CEI 11801 CEI 60603-7-5 TIA/EIA-568 ANSI/TIA/EIA-568-B-2 CEI 60603-7 ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
Degré De Protection (Ip)	IP21
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Caractéristique D'Environnement	Pétrole Résistant aux UV Décolorant Alcool Savon liquide Huile Acétone Liquide de nettoyage pour vitres

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,600 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,200 cm
Poids De L'Emballage 1	32,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	8,200 cm
Largeur De L'Emballage 2	17,500 cm
Longueur De L'Emballage 2	35,500 cm
Poids De L'Emballage 2	528,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	108
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	5,862 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises