

Fiche technique du produit

Spécifications



Ovalis - Obturateur Avec plaque de finition -Anthracite

S460666

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 avr. 2023

! Fin de service le: 31 déc. 2023

! Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de com.

Principales

Gamme De Produit	Ovalis
Type De Produit Ou Équipement	Capot d'obstruction
Présentation Du Produit	Produit complet
Nuance De La Couleur	Anthracite
Type D'Emballage	Capot de protection
Quantité Du Lot	10 pièces
Vente Par Quantité Indivisible	1

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Par vis Par kit de griffes
Finition De La Surface	Brillant
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	27,7 mm
Profondeur D'Encastrement	11,7 mm
Poids Du Produit	0,02 kg

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...35 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications Du Produit	NF
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP21 D

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Caractéristique D'Environnement	Pétrole Alcool Savon liquide Acétone Décolorant Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres Huile
---------------------------------	--

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,2 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,2 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,2 cm
Poids De L'Emballage 1	32,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	8,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	17,7 cm
Longueur De L'Emballage 2	35,7 cm
Poids De L'Emballage 2	458,0 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	40
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	2,264 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH	
Directive Rohs Ue	Conforme	Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)	