

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace Styl Pratic - plaque avec cache souple translucide 1 poste IP44 blanc

S520772

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Odace
Design	Odace Styl Pratic
Type De Produit Ou Équipement	Plaque de finition
Nombre De Postes	1 poste
Type De Plaque	Couvercle Membrane élastique
Type De Cadre	Simple
Type D'Emballage	Film plastique-boîte

Complémentaires

Montage De L'Appareil	Encastré
Mode De Fixation	Clipsable
Nuance De La Couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition De La Surface	Brillant
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) SEBS
Hauteur	102 mm
Largeur	91,4 mm
Profondeur	50,3 mm
Poids Du Produit	0,043 kg
Résistance Aux Agents Chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température Ambiante De Stockage	-5...50 °C
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EC EN 60669-1 CEI 60529 NF C 61-314 UNE 20315-1-1

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Certifications Du Produit	LCIE: NF 603415B
Tenue Aux Chocs (Ik)	IK04
Degré De Protection (Ip)	IP44

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,200 cm
Largeur De L'Emballage 1	9,200 cm
Longueur De L'Emballage 1	5,200 cm
Poids De L'Emballage 1	49,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	5,800 cm
Largeur De L'Emballage 2	18,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	37,000 cm
Poids De L'Emballage 2	335,000 g
Type D'Emballage 3	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 3	60
Hauteur De L'Emballage 3	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	4,792 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Emballage Durable Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Sustainable Packaging

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Sans Métaux Lourds Toxiques

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue [Conformité pro-active \(Produit en dehors du scope légal RoHS UE\)](#)
[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Pas d'opérations particulières de recyclage requises](#)