

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace - liseuse - avec prise USB type A - 2,1A - aluminium

S530002

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Odace
Type De Produit Ou Équipement	Ampoule de lecture
Application	Liseuse Chargeur USB
Montage De L'Appareil	Encastré
Présentation Du Produit	Mécanisme avec support de fixation
Fonction Interrupteur	Variateur
Utilisation De L'Interrupteur	Fonction interrupteur marche/arrêt
Nuance De La Couleur	Aluminium
Segment De Marché	Hôtel

Complémentaires

Type D'Alimentation Usb	USB type A
Commande	Bouton-poussoir
Puissance Nominale De La Lampe	2 W
Tension Assignée De Service (Us)	240 V
Culot De Lampe	Tout LED
Type De Lampe	LED
Type De Commande	Type tactile
Flux Lumineux	100 lm
Type De Connexion Intégrée	Port USB
Courant De Sortie	2,1 A
Mode De Fixation	Vis
Forme De La Tête De Vis	Pozidriv N°1
Capacité De Serrage Des Bornes	2,5 mm² pour souple câble(s) 2,5 mm² pour rigide câble(s)
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	45 mm

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9 cm
Largeur De L'Emballage 1	9 cm
Longueur De L'Emballage 1	37 cm
Poids De L'Emballage 1	130 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	9
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	3,225 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	72
Hauteur De L'Emballage 3	75 cm
Largeur De L'Emballage 3	80 cm
Longueur De L'Emballage 3	60 cm
Poids De L'Emballage 3	18,58 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques
✓	Sans Mercure
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs Oui

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.