

Fiche technique du produit

Spécifications



Odace Styl, plaque Anthracite 3 postes horiz./vert. entraxe 71mm



S540706

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Odace
Gamme de produits	Odace
Design	Styl
Type de produit ou équipement	Cadre pour contrôleur
Nombre de postes	3 postes
Sens de montage	Horizontal/vertical
Entraxe	71 mm
Type de cadre	Triple
Nombre de postes	3 postes horizontal / vertical 71 mm
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	Lot de 5
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Couleur	Anthracite
Finition de la surface	Peint
Matière	Plastique anti-UV: plaque décorative
Hauteur	85 mm
Largeur	227 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0,02999 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...45 °C

Normes EN 60669-1
NF C 61-314
UNE 20315-1-1
2006/95/EEC

Certifications du produit Aenor: 030/2205
LCIE: NF 603415A
N
NF

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP21 D

Packing Units

Type d'emballage 1 PCE

Nombre d'unité par paquet 1

Poids de l'emballage (Kg) 32 g

Hauteur de l'emballage 1 1,8 cm

Largeur de l'emballage 1 8,8 cm

Longueur de l'emballage 1 24,1 cm

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 5

Poids de l'emballage 2 216 g

Hauteur de l'emballage 2 5,5 cm

Largeur de l'emballage 2 37 cm

Longueur de l'emballage 2 9 cm

Type d'emballage 3 S02

Nb produits dans l'emballage 3 30

Poids de l'emballage 3 1,708 kg

Hauteur de l'emballage 3 15 cm

Largeur de l'emballage 3 30 cm

Longueur de l'emballage 3 40 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques Oui

Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Contractual warranty

Garantie

18 mois
