

Fiche technique du produit

Spécifications

Infraplus-MP - Bandeau dec.9x230v



VDI6657

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Produit	Panneau d'alimentation 19"
Niveau D'Équipement	Précâblé avec sorties, câble et prise

Complémentaires

Tension De Fonctionnement	230 V CA, 16 A
Nombre De Prise De Courant	9 français prises , 2P+T selon se conformer à NF C 61-303
Unité De Rack	1U
Matière	Acier
Profondeur	100 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	490 mm
Région Cible	Europe

Environnement

Normes	NF C 61-303
--------	-------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	52,0 cm
Poids De L'Emballage 1	1,179 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	11
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,0 cm
Poids De L'Emballage 2	13,952 kg

Garantie contractuelle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises