

Fiche technique du produit

Spécifications



Infraplus-MP - Support ad g 45 vlt tl

VDI88116

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Produit	Volet RJ45
Destination Du Produit	Connecteur RJ45
Couleur	Gris foncé

Complémentaires

Quantité	Lot de 24
Matière	ABS/PC
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	24 mm

Environnement

Température De Fonctionnement	-40...70 °C
-------------------------------	-------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	18,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	27,5 cm
Poids De L'Emballage 1	15,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	3,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	19,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	27,5 cm
Poids De L'Emballage 2	366,0 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	432
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm

Longueur De L'Emballage 3 40,0 cm

Poids De L'Emballage 3 7,075 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 mois

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises
