

Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi - support non-adaptable 22,5x45mm blanc polaire - volet bleu

VDI88241P

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Produit	Support connecteur RJ45
Type D'Accessoires / Pièces Séparées	Plaque de connecteur
Destination Du Produit	Connecteur RJ45
Montage Du Système D'Installation	Pose encastrée
Présentation Du Produit	Volet intégré
Couleur	Plaque de finition: blanc (RAL 9003) Obturbateur: bleu (RAL 5002)
Mode De Fixation	Par clips
Compatibilité De Gamme	Actassi connecteur RJ45

Complémentaires

Quantité	Lot de 10
Nombre De Postes	1 poste
Matière	ABS/PC
Matière	ABS + PC: plaque de finition PC: obturbateur
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	25 mm
Compatibilité Produit	Actassi S-One STP Actassi S-One UTP

Environnement

Température De Fonctionnement	-10...60 °C
-------------------------------	-------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	19,3 cm
Poids De L'Emballage 1	7,0 g

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 2	7,6 cm
Longueur De L'Emballage 2	19,3 cm
Poids De L'Emballage 2	181,0 g
Type D'Emballage 3	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 3	288
Hauteur De L'Emballage 3	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	2,51 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Directive Rohs Ue

Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
