

Fiche technique du produit

Spécifications



Actassi - pann. 19P alim. 230V - 7
Prises cour. std Fr. - inter. +
protec. Surt.

VDIG164711

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Actassi
Niveau D'Équipement	Avec interrupteur d'éclairage protégé et protection contre les surtensions
Produit	Panneau d'alimentation 19"
Équipement Inclus	2 montages de 48,26 cm (19 po) à fixation rapide
Couleur	Gris foncé (RAL 7016)
Caractéristiques Complémentaires	Avec étiquettes d'identification de câble personnalisées

Complémentaires

Tension De Fonctionnement	250 V CA, 16 A, 3680 W
Protection Contre Les Courts-Circuits	6500 A, <1,5 kV
Nombre De Prise De Courant	7 français prises , 2P+T selon se conformer à NF C 61314
Unité De Rack	1U
Type De Protection	Protection surtension
Marquage	CE
Signalisation Spécifique	Fonction :DEL (vert) Défaut :DEL (rouge)
Matière	PA6 GF30: pièce en plastique Aluminium anodisé
Système De Mise À La Terre	TN IT non approuvé pour une utilisation
Profondeur	47 mm
Hauteur	45 mm
Largeur	490 mm
Poids	1 kg
Région Cible	Europe

Environnement

Degré De Protection Ip	IP20
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-10...55 °C
Normes	NF C 20-150 CEI 60297 CEI 60884-1 NF C 61-314

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,500 cm
Largeur De L'Emballage 1	16,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	52,000 cm
Poids De L'Emballage 1	1,220 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	11
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	40,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	60,000 cm
Poids De L'Emballage 2	14,293 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises