

# Fiche technique du produit

Spécifications



## OsiSense XSE - détecteur inductif - 26x26 - L45mm - plast. - Sn 10mm - câble 2m

XSEC1071300

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 23 janv. 2021

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

### Principales

Gamme De Produit	Détecteurs de proximité inductifs Telemecanique XS
Nom De Gamme	Universel
Type De Capteur	Détecteur de proximité inductif
Application Spécifique Du Produit	-
Nom Du Capteur	XSE
Forme Du Capteur	Forme 26 x 26 x 45
Dimension	45 mm
Type De Carter	Fixe
Matière Du Coffret	Plastique
Type De Signal De Sortie	Numérique
Mode De Raccordement	2 fils
[Sn] Portée Nominale	10 mm
Sortie Logique	1 "F"
Raccordement Électrique	Sur plage
Longueur De Câble	2 m
[Us] Tension D'Alimentation	12...48 V CC
Pouvoir De Commutation En Ma	3...100 mA
Degré De Protection Ip	IP67

### Complémentaires

Capacité De Montage Du Détecteur	Encastrable
Matière	Plastique
Matière De La Face Avant	Plastique
Type De Circuit De Sortie	CC
Composition Du Câble	2 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Isolement	PvR
Limites De La Tension D'Alimentation	10...58 V CC
Fréquence De Commutation	<= 1000 Hz
Marquage	CE
Profondeur	26 mm

---

Hauteur	45 mm
---------	-------

---

Largeur	26 mm
---------	-------

## Environnement

---

Certifications Du Produit	CCC
---------------------------	-----

---

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
--	-------------

## Emballage

---

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
--------------------------------	---

---

Hauteur De L'Emballage 1	4,2 cm
--------------------------	--------

---

Largeur De L'Emballage 1	9,5 cm
--------------------------	--------

---

Longueur De L'Emballage 1	13,2 cm
---------------------------	---------

---

Poids De L'Emballage 1	146 g
------------------------	-------

## Garantie contractuelle

---

Garantie	18 months
----------	-----------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

## Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

---

Information Sur Les Exemptions  
Rohs [Oui](#)

---

**Directive Rohs Ue** Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  
[Déclaration RoHS UE](#)

---