

Fiche technique du produit

Spécifications



Harmony XVR3 - lentille extérieure pour feu tournant

XVR3Z001

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 28 juil. 2023

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

⚠ Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme De Produit	Harmony XVR
Type De Produit Ou Équipement	Lentille externe
Nom De L'Appareil	XVR3
Type De Balise Et De Colonne De Signalisation	Unité LED
Diamètre De Fixation	100 mm
Source Lumineuse	LED, transparent
Application	Chariot élévateur Véhicule à guidage automatique (VGA) Bulldozer

Complémentaires

Type De Signalisation	Flash Rotatif Clignotant
Variante De Construction	Prêt à assembler
Matière	Plastique
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	107 mm
Poids Du Produit	0,083 kg

Environnement

Certifications Du Produit	CE
Température Ambiante De Stockage	-35...70 °C
Degré De Protection Ip	IP65
Température Ambiante De Fonctionnement	-20...50 °C
Tenue Aux Vibrations	7,1 gn

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	10,2 cm

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Largeur De L'Emballage 1	15,6 cm
Longueur De L'Emballage 1	10,2 cm
Poids De L'Emballage 1	183,0 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	8
Hauteur De L'Emballage 2	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	39,7 cm
Longueur De L'Emballage 2	59,8 cm
Poids De L'Emballage 2	2,84 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------