



Γενικός

Σειρά	Prisma
Εύρος συμβατότητας	Prisma G Prisma Pack 250
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Πλάτη στήριξης
Εξάρτημα / ξεχωριστή κατηγορία εξαρτήματος	Εξάρτημα εγκατάστασης
Εγκατεστημένη συσκευή	Fupact : σταθερό ISFT160 - έλεγχος: fuse carriers handle - κάθετα εγκατάσταση
Περιγραφή πόλων	1 x 3Π : σταθερό : ISFT160 κάθετα εγκατάσταση

Συμπληρωματικός

Περιγραφή εγκατάστασης	Floor-standing duct - πλάτος 300 mm Wall-mounted duct - πλάτος 300 mm Pack πίνακας - πλάτος 300 mm
Αριθμός κάθετων στοιχείων [50 mm]	6 στοιχείο(α) : ISFT160, απευθείας σε 300 mm Πλάτους floor-standing duct 6 στοιχείο(α) : ISFT160, απευθείας σε 300 mm Πλάτους wall-mounted duct 9 στοιχείο(α) : ISFT160, απευθείας σε 300 mm Πλάτους Pack πίνακας
Ύψος	150 mm
Βάρος προϊόντος	0,4 kg
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ Λείο
Διεργασία προστασίας	Electrophoresis treatment και hot-polymerised polyester epoxy powder
Χρώμα	Λευκό RAL 9001

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 61439-2
Πιστοποιήσεις προϊόντος	ASEFA

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
----------------------------------	----------------------

RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYWW)	Συμμορφώνεται - από 0807 - Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric 📄 Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric
REACH	Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος	Διαθέσιμο
Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος	Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης

Συμβατική εγγύηση

Warranty period	18 months
-----------------	-----------