



Γενικός

Σειρά προϊόντος	Canalis
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Τροφοδοτικό
Υλικό	Αλουμινίου
Συμβατότητα προϊόντος	KBA
Ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας	40 A 25 A
Τοποθεσία στερέωσης	Αριστερά
Χρώμα	Λευκό : RAL 9003

Συμπληρωματικός

Τύπος προστασίας	Χωρίς προστασία
Ονομαστική τάση λειτουργίας	230...400 V
Συνδέσεις - ακροδέκτες	Μπλοκ ακροδεκτών - Pg 21 - screw clamp connector για 10 mm ²
Τύπος ελέγχου	Με επικοινωνία
Αριθμός κυκλωμάτων	1
Εξοπλισμός	Τερματικό κάλυμμα
Τρόπος τοποθέτησης	Με βίδες
Στήριξη τοποθέτησης	Μπάρα
Πρότυπα	IEC 60439-2 IEC 61439-6
Πλάτος	300 mm
Βάθος	75.5 mm
Ύψος	78.5 mm
Βάρος προϊόντος	400 g

Περιβάλλον

Βαθμός προστασίας IP	IP55 συμμόρφωση με IEC 60529
----------------------	------------------------------

Βιωσιμότητα προσφοράς

Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς	Προϊόν Green Premium
RoHS (ημερομηνία παραγωγής: YYYY)	Συμμορφώνεται - από 0940 - Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric 📄 Δήλωση συμμόρφωσης της Schneider Electric
REACH	Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο Ο κωδικός δεν περιέχει SVHC πάνω από το όριο
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος	Διαθέσιμο 📄 Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Οδηγίες τέλους ζωής προϊόντος	Δεν χρειάζεται ειδική επεξεργασία ανακύκλωσης

Συμβατική εγγύηση

Warranty period	18 months 18 months
-----------------	---------------------