

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



Spacial SM πεδίο μονομπλόκ με πλάτη στήριξης - 1800x800x400 mm

NSYSM18840P

Κύριος

Σειρά	Spacial
Όνομα Προϊόντος	Spacial SM
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Συμπαγής πίνακας
Application	Πολλαπλών χρήσεων
Τύπος Εξαρτήματος Εγκατάστασης	Επιδαπέδιος
Σύνθεση Συσκευής	1 σώμα 1 βάση στυπιοθλίπτη 1 σύστημα κλειδώματος με χειριστήριο: πόρτα 4 στήριγμα πλάτης 1 πλάτη στήριξης 1 πόρτα
Αφαιρούμενα Τμήματα	Πόρτα με βίδες μεντεσές Πλάτη στήριξης με βίδες στήριγμα πλάτης Στήριγμα πλάτης με βίδες
Ονομαστικό Ύψος Πίνακα	1800 mm
Ονομαστικό Πλάτος Πίνακα	800 mm
Ονομαστικό Βάθος Πίνακα	400 mm

Συμπληρωματικός

Αριθμός Πορτών	Πρόσοψη: 1 θύρα(ες)
Πλευρά Ανοίγματος Πόρτας	Πλευρά ανοίγματος πόρτας 2αναστρέψιμη (120 °)
Τύπος Πόρτας	Αδιαφανής
Τύπος Κλειδαριάς	Κλειδαριά 4 σημείων, λαβή με διπλή μπάρα 5 mm
Τύπος Σώματος	Μπροστινό τμήμα που συνιστά άκαμπτο πλαίσιο με συγκολλημένες γωνίες Ενιαίο σώμα με συγκολλημένη πίσω πλάτη
Περιγραφή Πλάτης Στήριξης	Αδιαφανής
Τύπος Στυπιοθλίπτη	Πρότυπο
Είσοδος Καλωδίου	1 είσοδος
Υλικό	Πλάτη στήριξης: γαλβανισμένος χάλυβας Σώμα: φύλλο χάλυβα Πόρτα: φύλλο χάλυβα Μεντεσές: zamak
Φινίρισμα Επιφάνειας	Epoxy-polyester powder
Χρώμα	Πίνακας: γκρι (RAL 7035) Χειριστήριο: μαύρο (RAL 9005)
Προσβασιμότητα Για Χειρισμό	Πρόσοψη
Βάρος Προϊόντος	107 kg

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 62208
Πιστοποιήσεις Προϊόντος	DNV UL BV
Βαθμός Προστασίας Ik	IK10 συμμόρφωση με IEC 68-2-27
Βαθμός Προστασίας Ip	IP βαθμός προστασίας 2IP55 συμμόρφωση με JIS C 4520

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	193,000 cm
Package 1 Width	84,500 cm
Package 1 Length	49,000 cm
Package 1 Weight	108,424 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχετα συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

- 

Χωρίς Υδράργυρο
- 

Πληροφορίες Εξαίρεσης Rohs

Nαι

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ Κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης