

Data sheet προϊόντος

Προδιαγραφές



PratiKa ρευματολήπτης 16 A 3P 200-250V IP44 50-60Hz

PKE16M423

Κύριος

Σειρά	Mureva
Τύπος Προϊόντος Ή Εξαρτήματος	Ρευματολήπτης
Σύντομο Όνομα Συσκευής	Mureva plug
Κατηγορία Ρευματολήπτη, Ρευματοδότη	Low τάση
Περιγραφή Πόλων	2P + E
Τύπος Δικτύου	AC
Standard Έξοδος	Βιομηχανικός

Συμπληρωματικός

Σχήμα Σταθμού Ελέγχου, Ρευματολήπτη, Ρευματοδότη	Ευθεία
[In] Ονομαστικό Ρεύμα	16 A
[Ue] Ονομαστική Τάση Λειτουργίας	200...250 V
Συχνότητα Δικτύου	50/60 Hz
Γείωση Γείωσης Δεξιόστροφα	6 h
Υλικό Ρευματοδότη, Ρευματολήπτη	Περίβλημα: αυτοσβενύμενο πολυμερές
Υλικό Επαφών	Μούφες: χαλκός
Συνδέσεις - Ακροδέκτες	Βίδες
Διατομή Καλωδίου	1...4 mm ²
Εξωτερική Διάμετρος Καλωδίου	8...15 mm
Είσοδος Καλωδίου	Fair lead Στυπιοθλίπτης
Τύπος Σπειρώματος	Pg 16
Βάρος Προϊόντος	0,123 kg
Ύψος	129 mm
Πλάτος	59 mm
Βάθος	59 mm
Χρώμα	Χρώμα 1γκρι (RAL 7035)
Τάση Χρώμα	Μπλε

Περιβάλλον

Πρότυπα	IEC 60309-1 IEC 60309-2
---------	----------------------------

Αποποίηση ευθυνών: Αυτό το έντυπο δεν υποκαθιστά και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές.

Βαθμός Προστασίας Ip	Βαθμός προστασίας IP 18IP44 συμμόρφωση με JIS C 4520
Βαθμό❖❖ Προστασίας Ik	IK βαθμός προστασίας 4IK08 συμμόρφωση με EN 62262
Αντοχή Σε Πυρκαγιά	850 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-11
Σχετική Υγρασία	50 % σε 40 °C 70 % σε 30 °C 90 % σε 20 °C
Υψόμετρο Λειτουργίας	2000 m
Θερμοκρασία Περιβάλλοντος Αέρα Για Λειτουργία	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	5,100 cm
Package 1 Width	5,400 cm
Package 1 Length	14,100 cm
Package 1 Weight	128,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	9,400 cm
Package 2 Width	26,400 cm
Package 2 Length	26,800 cm
Package 2 Weight	1,408 kg
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	40
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	6,119 kg

Συμβατική εγγύηση

Εγγύηση	18 months
---------	-----------

Βιωσιμότητα

Η επikέτα **Green Premium™** αποτελεί τη δέσμευση της Schneider Electric για την παροχή προϊόντων με την καλύτερη στην κατηγορία της περιβαλλοντική απόδοση. Το Green Premium υπόσχεται συμμόρφωση με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς, διαφάνεια στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθώς και κυκλικά και χαμηλής κατανάλωσης CO₂ προϊόντα.

Ο οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των προϊόντων είναι ένα white paper που αποσαφηνίζει τα παγκόσμια πρότυπα οικολογικού σήματος και τον τρόπο ερμηνείας των περιβαλλοντικών δηλώσεων.

[Μάθετε περισσότερα για το Green Premium >](#)

[Οδηγός για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας ενός προϊόντος >](#)





Διαφάνεια RoHS/REACH

Απόδοση ευεξίας

 Πληροφορίες Εξαιρέσης Rohs

Ναι

Πιστοποιήσεις και πρότυπα

Κανονισμός Reach	Δήλωση REACH
Οδηγία Rohs Εε	Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
Κανονισμός Rohs Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας Προϊόν εκτός του πλαισίου του RoHS Κίνας. Δήλωση ουσιών για δική σας πληροφόρηση.
Περιβαλλοντικές Αναφορές	Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ Κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης